




















Scannen und direkt zu den Preisen im Shop gelangen...























Fräserübersicht: Tizian 3.5 Serie

T1/T6 Radiusfräser kurz  Ø 3,0 mm max. 15 mm Ø 6,0 mm Titan CoCr - Art.-Nr. 523571	T2/T7 Radiusfräser kurz  Ø 2,0 mm max. 15 mm Ø 6,0 mm Titan CoCr - Art.-Nr. 523570	T3/T8 Radiusfräser Kugelkopf, kurz  Ø 1,5 mm max. 15 mm Ø 6,0 mm Titan CoCr - Art.-Nr. 523572
--	---	--

T4/T9 Radiusfräser kurz  Ø 1,0 mm max. 15 mm Ø 6,0 mm Titan CoCr - Art.-Nr. 523569	T5/T10 Schaftfräser kurz  Ø 1,5 mm max. 15 mm Ø 6,0 mm Titan CoCr - Art.-Nr. 523585	T11 Radiusfräser Gleitbeschichtung  Ø 2,5 mm max. 25 mm Ø 6,0 mm PMMA Wachs PEEK Art.-Nr. 523581	T11/T13 Radiusfräser  Ø 2,5 mm max. 25 mm Ø 6,0 mm PMMA Wachs Zirkonoxid Art.-Nr. 523563	T12 Radiusfräser Gleitbeschichtung  Ø 1,0 mm max. 25 mm Ø 6,0 mm PMMA Wachs PEEK Art.-Nr. 523582	T12/T14 Radiusfräser  Ø 1,0 mm max. 25 mm Ø 6,0 mm PMMA Wachs Zirkonoxid Art.-Nr. 523562	T13/T40/T50 Radiusfräser Diamantbeschichtung  Ø 2,5 mm max. 25 mm Ø 6,0 mm Komposit Sintermetall Zirkonoxid Art.-Nr. 523565
---	---	--	--	---	--	---

T14/T41/T51 Radiusfräser Diamantbeschichtung  Ø 1,0 mm max. 25 mm Ø 6,0 mm Komposit Sintermetall Zirkonoxid Art.-Nr. 523564	T15/T42/T52 Radiusfräser konisch  Ø 0,6 mm max. 25 mm Ø 6,0 mm Komposit PMMA/Wachs Zirkonoxid/SINT Art.-Nr. 523561	T16 Radiusfräser lang  Ø 1,5 mm max. 25 mm Ø 6,0 mm PMMA Wachs Zirkonoxid/SINT Art.-Nr. 523592	T17 Schaftfräser lang  Ø 1,5 mm max. 25 mm Ø 6,0 mm PMMA Wachs Zirkonoxid Art.-Nr. 523573	T18 Radiusfräser  Ø 0,5 mm max. 15 mm Ø 6,0 mm UNIVERSAL - - Art.-Nr. 523921	T19 Schaftfräser  Ø 0,5 mm max. 15 mm Ø 6,0 mm UNIVERSAL - - Art.-Nr. 523922	T20 Radiusfräser konisch  Ø 0,6 mm max. 15 mm Ø 6,0 mm Titan CoCr - Art.-Nr. 523583
---	---	---	--	--	---	--

Fräserübersicht: Tizian 3.5 Serie

<p>T21</p> <p>Diamant-schleifstift</p>  <p>Ø 2,5 mm Ø 6,0 mm</p> <p>Glaskeramik Lithium-Disilikat</p> <p>Art.-Nr. 523568</p>	<p>T22</p> <p>Diamant-schleifstift</p>  <p>Ø 1,0 mm Ø 6,0 mm</p> <p>Glaskeramik Lithium-Disilikat</p> <p>Art.-Nr. 523567</p>	<p>T23</p> <p>Diamant-schleifstift</p>  <p>Ø 0,6 mm Ø 6,0 mm</p> <p>Glaskeramik Lithium-Disilikat</p> <p>Art.-Nr. 523566</p>	<p>T26</p> <p>Radiusfräser lang</p>  <p>Ø 3,0 mm max. 20 mm Ø 6,0 mm</p> <p>Titan CoCr</p> <p>Art.-Nr. 523578</p>	<p>T27</p> <p>Radiusfräser lang</p>  <p>Ø 2,0 mm max. 20 mm Ø 6,0 mm</p> <p>Titan CoCr</p> <p>Art.-Nr. 523577</p>	<p>T29</p> <p>Radiusfräser lang</p>  <p>Ø 1,0 mm max. 20 mm Ø 6,0 mm</p> <p>Titan CoCr</p> <p>Art.-Nr. 523576</p>	<p>T29</p> <p>Radiusfräser lang</p>  <p>Ø 1,0 mm max. 20 mm Ø 6,0 mm</p> <p>Titan CoCr</p> <p>Art.-Nr. 523576</p>
<p>T30</p> <p>Schaftfräser</p>  <p>Ø 4,0 mm max. 30 mm Ø 6,0 mm</p> <p>PMMA Wachs PEEK</p> <p>Art.-Nr. 523586</p>	<p>T32</p> <p>Radiusfräser</p>  <p>Ø 0,6 mm max. 25 mm Ø 6,0 mm</p> <p>PMMA Wachs Zirkonoxid</p> <p>Art.-Nr. 523587</p>	<p>T33/T43/T53</p> <p>Radiusfräser konisch</p>  <p>Ø 0,3 mm max. 25 mm Ø 6,0 mm</p> <p>Komposit PMMA/Wachs Zirkonoxid/SINT</p> <p>Art.-Nr. 523584</p>	<p>T34</p> <p>Radiusfräser lang</p>  <p>Ø 3,0 mm max. 30 mm Ø 6,0 mm</p> <p>PMMA Wachs</p> <p>Art.-Nr. 523923</p>	<p>T35</p> <p>Radiusfräser lang</p>  <p>Ø 2,0 mm max. 30 mm Ø 6,0 mm</p> <p>PMMA Wachs</p> <p>Art.-Nr. 523924</p>	<p>T61</p> <p>Radiusfräser</p>  <p>Ø 3,0 mm max. 15 mm Ø 6,0 mm</p> <p>Titan CoCr</p> <p>Art.-Nr. 523925</p>	<p>T62</p> <p>Torusfräser</p>  <p>Ø 2,0 mm max. 15 mm Ø 6,0 mm</p> <p>Titan CoCr</p> <p>Art.-Nr. 523589</p>
<p>T63</p> <p>Torusfräser</p>  <p>Ø 1,5 mm max. 15 mm Ø 6,0 mm</p> <p>Titan CoCr</p> <p>Art.-Nr. 523590</p>	<p>T64</p> <p>Torusfräser lang</p>  <p>Ø 1,5 mm max. 15 mm Ø 6,0 mm</p> <p>Titan CoCr</p> <p>Art.-Nr. 523591</p>	<p>T67</p> <p>Schaftfräser</p>  <p>Ø 2,0 mm max. 15 mm Ø 6,0 mm</p> <p>Titan CoCr</p> <p>Art.-Nr. 523926</p>	<p>T80</p> <p>Bohrwerkzeug</p>  <p>Ø 2,5 mm max. 20 mm Ø 6,0 mm</p> <p>Titan CoCr</p> <p>Art.-Nr. 523927</p>	<p>T81</p> <p>Bohrwerkzeug</p>  <p>Ø 1,5 mm max. 20 mm Ø 6,0 mm</p> <p>Titan CoCr</p> <p>Art.-Nr. 523928</p>	<p>T98</p> <p>Schaftfräser</p>  <p>Ø 2,5 mm Ø 6,0 mm</p> <p>Kalibrierung</p> <p>Art.-Nr. 523929</p>	















Fräserübersicht:

Tizian 3.5 Serie

Premium Fräser



Scannen
und direkt zu den Preisen
im Shop gelangen...

<p>T1/T6</p> <p>Radiusfräser</p>  <p>Ø 3,0 mm</p> <p>max. 25 mm</p> <p>Ø 6,0 mm</p> <p>Titan CoCr</p> <p>Art.-Nr. 523984</p>	<p>T2/T7</p> <p>Radiusfräser</p>  <p>Ø 2,0 mm</p> <p>max. 22 mm</p> <p>Ø 6,0 mm</p> <p>Titan CoCr</p> <p>Art.-Nr. 523983</p>	<p>T3/T8</p> <p>Radiusfräser</p>  <p>Ø 1,5 mm</p> <p>max. 22 mm</p> <p>Ø 6,0 mm</p> <p>Titan CoCr</p> <p>Art.-Nr. 523995</p>	<p>T4/T9</p> <p>Radiusfräser</p>  <p>Ø 1,0 mm</p> <p>max. 15 mm</p> <p>Ø 6,0 mm</p> <p>Titan CoCr</p> <p>Art.-Nr. 523994</p>	<p>T5/T10</p> <p>Flachfräser</p>  <p>Ø 1,5 mm</p> <p>max. 22 mm</p> <p>Ø 6,0 mm</p> <p>Titan CoCr</p> <p>Art.-Nr. 523986</p>	<p>T20</p> <p>Radiusfräser</p>  <p>Ø 0,6 mm</p> <p>max. 15 mm</p> <p>Ø 6,0 mm</p> <p>Titan CoCr</p> <p>Art.-Nr. 523980</p>	<p>T26</p> <p>Radiusfräser lang</p>  <p>Ø 3,0 mm</p> <p>max. 30 mm</p> <p>Ø 6,0 mm</p> <p>Titan CoCr</p> <p>Art.-Nr. 523985</p>
<p>T44</p> <p>Torusfräser</p>  <p>Ø 2,0 mm</p> <p>max. 22 mm</p> <p>Ø 6,0 mm</p> <p>Titan CoCr</p> <p>Art.-Nr. 523979</p>	<p>T45</p> <p>Torusfräser</p>  <p>Ø 1,5 mm</p> <p>max. 18 mm</p> <p>Ø 6,0 mm</p> <p>Titan CoCr</p> <p>Art.-Nr. 523987</p>	<p>T46</p> <p>Torusfräser</p>  <p>Ø 1,0 mm</p> <p>max. 15 mm</p> <p>Ø 6,0 mm</p> <p>Titan CoCr</p> <p>Art.-Nr. 523989</p>	<p>T47</p> <p>Rotierfräser</p>  <p>Ø 1,5 mm</p> <p>max. 15 mm</p> <p>Ø 6,0 mm</p> <p>CoCr</p> <p>Art.-Nr. 523990</p>	<p>T48</p> <p>Radiusfräser</p>  <p>Ø 2,0 mm</p> <p>max. 22 mm</p> <p>Ø 6,0 mm</p> <p>CoCr</p> <p>Art.-Nr. 523991</p>	<p>T49</p> <p>Torusfräser</p>  <p>Ø 1,5 mm</p> <p>max. 15 mm</p> <p>Ø 6,0 mm</p> <p>CoCr</p> <p>Art.-Nr. 523992</p>	<p>T54</p> <p>Torusfräser FS12</p>  <p>Ø 2,0 mm</p> <p>Ø 6,0 mm</p> <p>Titan CoCr</p> <p>Art.-Nr. 523993</p>

Abbildungen können abweichen. Die gezeigten Angaben sind Beispiele, wir unterbreiten Ihnen gerne ein konkretes Angebot. Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.